

# メットシャワー・フットシャワー・パーティション

## メットシャワー



- 最短20秒でヘルメットを洗浄。
- 洗浄除菌液と紫外線殺菌のW効果!



品番	寸法
HMS1	W390×D450×H975mm

重量: 31kg 電源: AC100V  
 専用洗浄液(メットフレッシュ MTF-5L\*)は販売品です。

## フットシャワー



- 作業靴の洗浄がたった30秒でOK!
- ハイカット仕様も洗浄できます。
- 洗浄除菌剤と紫外線のW効果!
- 洗浄除菌液と紫外線殺菌のW効果!



品番	寸法
FTS1	W390×D450×H975mm

重量: 31kg 電源: AC100V  
 専用洗浄液(フットフレッシュ FTF-5L\*)は販売品です。

## メットフレッシュ・フットフレッシュ

販売



品番	容量	備考
MTF-5L*	5L	2本セット
FTF-5L*	5L	

PR 動画公開中!



## パーティション

片開タイプ



### ■ 片開タイプ使用パーツ名

パーティションドア片開きタイプ: LPXD1909  
 パーティション直線タイプ: LPX1909  
 パーティション直線タイプ: LPX1904  
 安定脚両側: LPXAW  
 安定脚片側: LPXAS  
 パーティションボール十字: LPXW19

品番	寸法	備考
LPXD1909	W900×D50×H1,900mm	片開タイプ
LPXH1909	W900×D90×H1,900mm	片引タイプ
LPX1909	W900×D50×H1,900mm	直線タイプ
LPX1904	W450×D50×H1,900mm	直線タイプ

※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

片引タイプ



### ■ 片引タイプ使用パーツ名

パーティションドア片引きタイプ: LPXH1909  
 パーティション直線タイプ: LPX1909  
 パーティション直線タイプ: LPX1904  
 安定脚両側: LPXAW  
 安定脚片側: LPXAS  
 パーティションボール十字: LPXW19

## パーティションパーツ

品番	寸法	備考
LPXAW	—	安定脚両側
LPXAS	—	安定脚片側
LPXW19	W50×D50×H1,900mm	ボール十字

※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

## パーティション (スキルシリーズ)



### 特長

- 空きスペースを活かしてすぐに間仕切りの設置が可能。
- シンプルな構成で組み立てが簡単。
- 軽量のため一人で作業が可能。

ドアは右開き・左開き両方に対応。



右開き



左開き

品番	寸法	備考
PT-SKL0918	W900×H1,800mm	標準パネル 幅900
PT-SKL0318	W300×H1,800mm	上部クリアパネル
PT-SKL0903C	W300×H1,800mm	標準パネル 幅300
PT-SKLD0918	W900×H1,800mm	ドアパネル
PT-SKLP18	H1,800mm	ボール
PT-SKLP03	H300mm	ボール

※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

## パーティション



品番	寸法	備考
PT	W942×H1,830mm	パネル
PTD	W942×H1,830mm	ドア

・事前にレイアウト図面をご用意ください。  
 ・レイアウトにより床にボルト止めの工事を行う場合もございます。

## ホームパーティション



■ PTH0912-F

品番	寸法
PTH0912-F	W900×H1,200mm
PTH0915-F	W900×H1,500mm
PTH0918-F	W900×H1,800mm

## パーティション



■ PT-VP0918  
 ■ PT-VPP15  
 ■ PT-VPB300

品番	寸法	備考
PT-VP0918	W1,800×D22×H900mm	パネル
PT-VPP12	H1,200mm	パイプH1,200
PT-VPP15	H1,500mm	パイプH1,500
PT-VPB300	W300×D300mm	ベース

※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

## 三角パーティション キャスター付き



品番	寸法
PTC3R1818	W1,800×H1,800mm

※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

## ベルトパーティション /2Mブルー



■ 写真は2台組み合わせ例です。

品番	寸法
BPT2M-B	W54×D17×H86mm(1台あたり)

※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。